

Garant GRIDLINE

Nadstawka z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, wysokość: 750mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940137 750
GTIN	4062406069216
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wypasowana szafa 50x20G. Mocowanie półek możliwe wrostawie co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesuwny w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

głębokość	500 mm
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
ComfortClose	nie

Fronty szafek	drzwiczki przesuwne z okienkiem
Liczba półek	1
głębokość w G	20
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
wysokość	750 mm
szerokość	1250 mm
masa	70 kg
wysokość użytkowa	595 mm
szerokość w G	50
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	nadstawka
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50	940550 50
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine zdrzwiami przesuwymi, szerokość 50G do szaf o wysokości 750/800 mm	940513 750/800
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50	940552 50

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50

940590 50

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50

940560 50