

Garant GRIDLINE

Nadstawka z drzwiami przesuwными, pełnymi, wysokość: 750mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940175 750
GTIN	4062406069841
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60x20G. Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte). **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Fronty szafek	Drzwi przesuwne z blachy, pełne
wysokość użytkowa	613 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
szerokość w G	60
głębokość w G	20
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
wysokość	750 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
ComfortClose	nie
Liczba półek	2
szerokość	1500 mm
masa	74 kg
głębokość	500 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	nadstawka
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F	940559 F
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30	940590 30
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30	940550 30
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940651 200

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940651 150
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940651 125
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940651 75
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf o wysokości 750/800 mm	940514 750/800
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30	940552 30
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940651 100
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940651 300