

Garant GRIDLINE

Nadstawka z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, nadstawka, wysokość: 500 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940217 500
GTIN	4062406070182
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 80x20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi przesuwne wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z zamkiem patentowym i powłoką 2-komponentową Haptoprene®. Blokowanie drzwi w położeniach skrajnych (otwarte/zamknięte).

Cokół niwelujący w szafach podstawowych z 8 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt w szafie podstawowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 500 mm

szerokość: 2000 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 80

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 363 mm

Opis techniczny

masa	70 kg
wysokość użytkowa	363 mm
szerokość w G	80
ComfortClose	nie
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
wysokość	500 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Liczba półek	2
głębokość	500 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Fronty szafek	drzwiczki przesuwne z okienkiem
szerokość	2000 mm
głębokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	nadstawka
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940652 75
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940652 300
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940652 200
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940652 150
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940652 125
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940652 100