

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 800 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940803 800
GTIN	4062406070465
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 20×20G. Pasujące szuflady: 16×16G (zamawiać oddzielnie)
Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 500 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 20

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 645 mm

Opis techniczny

głębokość	500 mm
szerokość	500 mm
głębokość w G	20
masa	27 kg
wysokość użytkowa	645 mm
wysokość	800 mm
szerokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa z półkami, pusta

Akcesoria

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 20	940550 20
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 20	940560 20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940640 75
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 20	940552 20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940640 150
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940640 200
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940640 125

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G
szuflady o wysokości frontu 100 mm

940640 100

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami
skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm

940501 750/800

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G
szuflady o wysokości frontu 300 mm

940640 300

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11