



Skrzynia narzędziowa dla elektryka Competence XXL II 115 szt., Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	680525 2
GTIN	4010995420697
Klasa artykułu	60N

Opis

Wykonanie:

Bogaty asortyment narzędzi elektrycznych w polipropylenowej walizce odpornej na uderzenia. Dodatkowo zamontowane amortyzatory gazowe utrzymują pokrywę w różnych położeniach i zapobiegają jej automatycznemu opadaniu.

w dostawie::

Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S electric: 18-częściowy, 0,5-5,0 Nm

Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7-częściowy

Wkrętak z uchwytem bitów SoftFinish® electric slimVario do 6 mm slimBits: 1 szt.

Bit slimBit electric, PZ: 1 szt. wielk. 2

Wkrętak do śrub SoftFinish® electric slimFix, Schlitz: po 1 szt. wielk. 3,5; 5,5; 6,5

Wkrętak do śrub SoftFinish® electric slimFix, PH: po 1 szt. wielk. 1; 2

Wkrętak do śrub SoftFinish® electric slimFix, PZ: po 1 szt. wielk. 1; 2

Wkrętak do śrub SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: po 1 szt. wielk. 1; 2

Wkrętak do śrub SoftFinish® electric slimFix, do Torx® Tamper Resistant: po 1 szt. wielk. 10; 15; 20; 25

Wkrętak do śrub SoftFinish® electric, do śrub z łbem sześciokątnym: po 1 szt. wielk. 5,5; 7; 8; 10; 13

Wkrętak dokładny PicoFinish electric, PH: 1 szt. wielk. 0

Wkrętak dokładny PicoFinish electric, Schlitz: 1 szt., wielk. 2,5

Klucz do szafki przełącznikowej, forma sztyftu, z łbem czworokątnym 5-8, z łbem trójkątnym 9: 1 szt.

Wkrętak do śrub SoftFinish®, Schlitz: po 1 szt. wielk. 3,5; 12

Zestaw bitów XLSelector Y-Bit 25 mm: 31-elem.

Zestaw wkrętaków kątowych z łbem kulistym w uchwycie ErgoStar do śrub z łbem sześciokątnym: 9-elem.

Wysokiej wydajności boczne szczypce tnące BiCut® Professional z DynamicJoint®: 1 szt.

Szczypce boczne tnące Professional electric z DynamicJoint®: 1 szt.

Nóż do kabli Professional electric: 1 szt.

Szczypce boczne tnące dokładne dla mechaników Classic: 1 szt.

Szczypce uniwersalne Professional electric z DynamicJoint® i OptiGrip: 1 szt.

Płaskie szczypce okrągłe Professional electric, zgięte 40°: 1 szt.

Płaskie szczypce okrągłe Professional electric, proste: 1 szt.

Szczypce do instalacji wodnych Professional electric: 1 szt.

Szczypce dla instalatorów TriCut Professional electric: 1 szt.

Narzędzia do usuwania płaszczka kabli: 1 szt.

Automatyczne szczypce do ściągania izolacji do 0,03-16 mm²: 1 szt.

Automatyczna zaciskarka do tulejek żył 0,08-16 mm²: 1 szt.

Zaciskarka do izolowanych końcówek kablowych i kontaktów 0,5-6 mm²: 1 szt.

Nożyce dla elektryków do kabli 50 mm² z funkcją zaciskania do tulejek żyłowych 1-5 mm²: 1 szt.

Próbnik napięcia, bezstykowy, jednobiegunowy, 230-1000 V AC: 1 szt.

Próbnik napięcia, SoftFinish®, jednobiegunowy, 110-250 V, Schlitz: 1 szt., wielk. 3

Latarka LED maks. 300 lm, o klasie lasera 2, ze światłem UV maks. 400 nm: 1 szt.

Poziomnica dla elektryków, długość 400 mm: 1 szt.

Metrówka dla elektryków Longlife®, długość 2 m, orange: 1 szt.

Zestaw punktaków SoftFinish® z dyblami: 5-częściowy

Młotek dla elektryków, 300 g: 1 szt.

wskazówka:

Dostawa bez wyposażenia.

Opis techniczny