

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 2000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940823 2000
GTIN	4062406070649
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 30×20G. Pasujące szuflady: 26×16G (zamawiać oddzielnie)
Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 30

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 1845 mm

Opis techniczny

głębokość	500 mm
szerokość	750 mm
wysokość	2000 mm
masa	71 kg
głębokość w G	20
wysokość użytkowa	1845 mm
szerokość w G	30
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa z półkami, pusta

Akcesoria

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940641 100
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940641 125
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf o wysokości 2000 mm	940510 2000
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 2000 mm	940501 2000
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940641 300
	940641 150

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G
szuflady o wysokości frontu 150 mm

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30

940552 30

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G
szuflady o wysokości frontu 75 mm

940641 75

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30

940550 30

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G
szuflady o wysokości frontu 200 mm

940641 200

Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30

940590 30

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30

940560 30

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11