

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 800 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940843 800
GTIN	4062406070731
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 40×20G. Pasujące szuflady: 36×16G (zamawiać oddzielnie)
Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 645 mm

Opis techniczny

wysokość	800 mm
szerokość w G	40
wysokość użytkowa	645 mm
głębokość w G	20
masa	42 kg
szerokość	1000 mm
głębokość	500 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa z półkami, pusta

Akcesoria

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 750/800 mm	940511 750/800
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940642 150
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940642 125
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm	940501 750/800
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940642 200
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940642 100

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940642 300
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940642 75
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11