

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa o dużej pojemności z drzwiami przesuwными, pełnymi, wysokość: 2000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	941045 2000
GTIN	4062406071554
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60×28G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Uchwyt szafy podstawowej w górnej części drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej części.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności GridLine patrz nr 942530 – 942583 i grupa 95. Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
---	-----

szerokość	1500 mm
wysokość	2000 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
głębokość	700 mm
głębokość w G	28
szerokość w G	60
Liczba półek	8
masa	239 kg
ComfortClose	nie
wysokość użytkowa	1863 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy o dużej pojemności

Akcesoria

Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm	942580 150
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Półki ze wspornikami, 100 kg do szaf/przegród o szerokości w G 30	942530 30
	942580 300

Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm

Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm

942580 75

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F

940559 F

Pochyłe półki doeForm do szaf/przegród o szerokości w G 30

942550 30

Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm

942580 125

Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm

942580 200

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwymi, szerokość 60G do szaf o wysokości 2000 mm

940514 2000

Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm

942580 100