

Garant GRIDLINE

Szafy wzmocnione z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 1000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942301 1000
GTIN	4062406071769
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 30×28G.

Wzmocnione ścianki boczne do mocowania półek we **wzmocnionej wersji 200 kg** w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Szafy ze wzmocnionym dnem, bez cokołu niwelującego.

w dostawie::

Szafa włącznie z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki do szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

wysokość: 1000 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 30

głębokość w G: 28
wysokość użytkowa: 845 mm

Opis techniczny

Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
masa	76 kg
Liczba półek	2
wysokość	1000 mm
szerokość	750 mm
szerokość w G	30
wysokość użytkowa	845 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
głębokość w G	28
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia	tak
ComfortClose	nie
głębokość	700 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy wzmocniane

Akcesoria

Półki wzmocnione do szaf/przegrod o szerokości w G 30	942610 30
---	-----------

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf o wysokości 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 900/1000 mm	940501 900/1000
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F