

Garant GRIDLINE

Szafy wzmocnione z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, wysokość: 1000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942347 1000
GTIN	4062406072544
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 60x28G.

Wzmocnione ścianki boczne do mocowania półek we **wzmocnionej wersji 200 kg** w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Szafy ze wzmocnionym dnem, bez cokołu niwelującego.

w dostawie::

Szafa włącznie z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki do szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 60

głębokość w G: 28

wysokość użytkowa: 845 mm

Opis techniczny

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
Liczba półek	4
głębokość	700 mm
ComfortClose	nie
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
wysokość	1000 mm
masa	88 kg
wysokość użytkowa	845 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość w G	60
głębokość w G	28
szerokość	1500 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy wzmocnione

Akcesoria

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf o wysokości 1000/1250 mm	940514 1000/1250

Półki wzmocnione do szaf/przegród o szerokości w G 30	942610 30
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm	942580 75
Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm	942580 300
Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm	942580 200
Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm	942580 150
Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm	942580 125
Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm	942580 100