

Garant GRIDLINE

Szafy wzmocnione z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, wysokość: 2000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942367 2000
GTIN	4062406072599
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 80×28G.

Wzmocnione ścianki boczne do mocowania półek we **wzmocnionej wersji 200 kg** w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Szafy ze wzmocnionym dnem, bez cokołu niwelującego.

w dostawie::

Szafa włącznie z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki do szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

wysokość: 2000 mm

szerokość: 2000 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 80
 głębokość w G: 28
 wysokość użytkowa: 1845 mm

Opis techniczny

ComfortClose	nie
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
wysokość	2000 mm
głębokość w G	28
wysokość użytkowa	1845 mm
głębokość	700 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość	2000 mm
masa	312 kg
Liczba półek	10
szerokość w G	80
Grubość materiału	1 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy wzmacniane

Akcesoria

Półki wzmocnione do szaf/przegród o szerokości w G 40	942610 40
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 80G do szaf o wysokości 2000 mm	940515 2000
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	942583 75
Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 300 mm	942583 300
Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm	942583 200
Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	942583 150
Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	942583 125
Szuflada do szaf o dużej pojemności / szaf wzmocnionych z drzwiami przesuwными szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm	942583 100