

Garant GRIDLINE

Szafy o dużej pojemności / szafy wzmocnione z z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 1000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942703 1000
GTIN	4062406072629
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 30×28G. Pasujące szuflady: 26×24G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności i szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942530 – 942610 i grupa 95.

Możliwość używania jako szaf wzmocnionych tylko z półkami wzmocnionymi nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi
szerokość	750 mm

wysokość użytkowa	845 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Typ szafy	szafki podstawowe
ComfortClose	nie
głębokość w G	28
masa	62 kg
głębokość	700 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
szerokość w G	30
wysokość	1000 mm
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy o dużej pojemności

Akcesoria

Półki ze wspornikami, 100 kg do szaf/przegród o szerokości w G 30	942530 30
Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm	942570 200
Uchwyt do pchania Typ 1	958490 1
	942570 300

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm

Pochyłe półki doeForm do szaf/przegrod o szerokości w G 30

942550 30

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 900/1000 mm

940501 900/1000

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm

942570 100

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm

942570 125

Zestaw doposażenia zespołu jezdnego pasują do obudowy o głębokości w G 28

958480 28

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm

942570 150

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm

942570 75

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf o wysokości 1000/1250 mm

940510 1000/1250