



Zestaw kluczy nasadowych Zyklop-Speed 1/4 cala z funkcją przytrzymywania, Liczba części: 42



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 630297 42 |
| GTIN | 4013288190994 |
| Klasa artykułu | 63F |

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124. Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Niewiarygodnie kompaktowe rozmieszczenie wielu narzędzi w niewielkiej przestrzeni. Całkowicie nowe wrażenie zestawu grzechotki dzięki nowoczesnemu, tekstylnemu pokrowcowi, o dużej wytrzymałości i trwałości. Możliwość ustawiania w pionie zapewnia przejrzyste magazynowanie w regale warsztatowym. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Mała masa i objętość ułatwiają przenoszenie. Z wyszukiwarką narzędzi „Take it Easy”: Kolorowe oznaczenia wielkości.

42-elementowy zestaw grzechotek w solidnym pokrowcu tekstylnym. Obrotowa głowica grzechotki z 5 ustalonymi położeniami. Klucze nasadowe z sześciokątem zewnętrznym, Torx®, Hex-Plus z funkcją przytrzymywania śrub i nakrętek.

w dostawie::

Zestaw kluczy nasadowych 6-kątnych: 13 szt. rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
nasadki 6-kątne,; 8 szt. rozm. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm

Nasadki wkrętakowe do wkrętów Phillips: 3 szt., wielk. 1; 2; 3

Nasadki wkrętakowe Pozidriv: 3 szt., wielk. 1; 2; 3

Nasadki wkrętakowe do wkrętów płaskich: 2 szt. rozm. 0,8×5,5; 1,2×6,5 mm

Nasadki do wkrętaków do wkrętaków trzpieniowych 6-kątnych Torx®: 9 szt. rozm. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

przedłużka Wobble: 1 szt., wielk. 56 mm
Przedłużka „flexible-lock”: 1 szt., wielk. 150 mm
Grzechotka Zyklop Speed: 1 szt. nr 632390
Narzędzie do wyciągania nakrętek: 1 szt., wielk. 14 mm
przechowywane w: Pokrowiec tekstylny zamykanym na rzepy

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------------|
| liczba części | 42 |
| Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych | 2-8 mm |
| Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych | 4-14 mm |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do wkrętów z główką Phillips |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki Pozidriv |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal |
| oznaczenie producenta | 8100 SA All-In |
| Opakowanie | Torba tekstylna, zapinana na rzepy |
| Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |