

**Garant****Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 16 szt., Typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637712 12
GTIN	4062406061326
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

**Końcówki / elementy łączne** wg **DIN 3122 / 3123**; **nasadki kluczy** wg **DIN 3124**. Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**. Z 12-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych nr 642129.

**Zastosowanie:**

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M22.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**w dostawie::**

nasadki: 13 szt., wielk. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 przedłużki: nr 641029 rozm. 130; 255

1 grzechotka: nr 640025

przechowywane w: Kasetka z tworzywa ABS

**wskazówka:**

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2×3/1 lub 2 szt. nr 951251 rozm. 2×6/1 (nieobjęte zakresem dostawy).

Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

wysokość: 61 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 10-34 mm

**Opis techniczny**

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych	10-34 mm
liczba części	16
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Opakowanie	Kaseta z tworzywa ABS
długość	510 mm
szerokość	294 mm
wysokość	61 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Pojemniki na drobne elementy easyPick Wysokość 50 mm szerokość × głębokość w G / typ 2X3/1	951251 2X3/1
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641029 130
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ	640025
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641029 255
Pudełka systemowe Typ 4	630305 4
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 637712	630304 637712