

 GRIDLINE**Wózek montażowy GridLine do szuflad, 36 × 20G, typ: 860/0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930727 860/0
GTIN	4062406062361
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Do wyposażenia szufladami 36 × 20G.

Wózek montażowy 40 × 24G z 2 łożyskowanymi kołami stałymi i 2 skrętnymi Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem polieteranowym, koła skrętne z hamulcem. Z 4 stron podwyższona krawędź, mata z gumy rowkowanej i uchwyty do pchania z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

wskazówka:

Szuflady można wyposażyć wyłącznie w nr 930744 lub nr 930746 (z indywidualną blokadą wysuwu obsługiwaną jedną ręką).

Grubość materiału: 1,2 mm

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Regulacja wysokości co: 25 mm

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 885 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 600 mm

wysokość użytkowa: 600 mm

wysokość bloku szuflad: 700 mm
 Nośność maksymalna: 600 kg

Opis techniczny

wysokość bloku szuflad	700 mm
wysokość	885 mm
głębokość	600 mm
Nośność maksymalna	600 kg
wysokość użytkowa	600 mm
masa	65 kg
Ø koła	125 mm
szerokość	1000 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość x głębokość w G	36 x 20G

Akcesoria

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	930744 50
Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	930744 100
Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	930746 75
	930746 250

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm

930744 300

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm

930746 200

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm

930746 300

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm

930744 75

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm

930746 100

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm

930744 150

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm

930746 125

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm

930744 200

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm

930744 250

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm

930744 125

Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm

930746 150