

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 1000/6A**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931105 1000/6A
GTIN	4062406062569
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×28G, zszufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Opis techniczny

wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron	nie
szerokość użytkowa szuflad w G	26

ComfortClose	nie
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
głębokość	700 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
Liczba szuflad	6
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość	750 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
wysokość użytkowa	900 mm
wysokość	1000 mm
masa	135 kg
wysokość użytkowa szuflad	900 mm
liczba drzwi	0
Liczba szufladopótek	0
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	931163 150
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931163 100
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931163 200
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 1000 mm	931155 1000