

Garant GRIDLINE

**Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 200 kg, 26×24G, wys. w mm /  
liczba szuflad: 800/5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931115 800/5
GTIN	4062406062712
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×28G, zszufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Szuflada **50 mm o nośności 75 kg**. Szuflada **od 75 mm o nośności 200 kg**.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 100, 100, 125, 300

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

**Opis techniczny**

wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm

wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	300 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
głębokość	700 mm
masa	115 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia	tak
wysokość użytkowa	700 mm
ComfortClose	nie
wysokość użytkowa szuflad	700 mm
wysokość	800 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
liczba drzwi	0
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
szerokość	750 mm
wkładka gumowa rowkowana z podwyższoną krawędzią z 3 stron	nie
Liczba szuflad	5
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26x24G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

## Akcesoria

Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	931165 125
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931165 100
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm	931165 300
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931165 75
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 800 mm	931155 800