

 GRIDLINE

Obudowa szafki narzędziowej GridLine do szuflad, 36 × 24 G, wysokość: 1500 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	931335 1500
GTIN	4062406063733
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Obudowa szafki narzędziowej 40 × 28 G, pasująca do szuflad 36 × 24 G. Do mocowania szuflad w rozstawie 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Pasuje do :

Szuflady nr 931353, 931354, 931355, 931356.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej szafki.

Grubość materiału: 1,2 mm

Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Pomocnicze środki mocujące: Punch out

Regulacja wysokości co: 25 mm

Zamek patentowy: wkładka modułowa

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1500 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 40
 głębokość w G: 28
 wysokość użytkowa: 1400 mm

Opis techniczny

wysokość	1500 mm
wysokość użytkowa	1400 mm
masa	65 kg
szerokość	1000 mm
głębokość	700 mm
głębokość w G	28
szerokość w G	40
Grubość materiału	1,2 mm
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Pomocnicze środki mocujące	Punch out
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	36 × 24 G

Akcesoria

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	931355 200
Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	931353 75
Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	931353 100
	931355 300

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm

931355 150

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm

931353 200

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm

931353 250

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm

931355 75

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm

931353 125

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm

931353 150

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm

931353 50

Szuflada GridLine, 75 kg szuflady o wysokości frontu 300 mm

931353 300

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm

931355 125

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm

931355 250

Szuflada GridLine, 200 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm

931355 100