

 GRIDLINE**Szuflada GridLine, 75 kg, 20 × 20G, szuflady o wysokości frontu: 100 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 930533 100    |
| GTIN             | 4062406063917 |
| Klasa artykułu   | 9GK           |

**Opis****Wykonanie:**

**Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

**Pasuje do :**

Obudowy szafek narzędziowych 24 × 24G nr 930525.

**w dostawie::**

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

Nośność szuflad/szufladopólek: 75 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość użytkowa: 75 mm

szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 20

głębokość użytkowa szuflad w G: 20

masa: 10 kg

## Opis techniczny

|  |  |
|--|--|
| szerokość użytkowa szuflad             | 500 mm   |
| szerokość użytkowa szuflad w G         | 20   |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G      | 20×20  |
| masa                                   | 10 kg  |
| głębokość użytkowa szuflad             | 500 mm   |
| głębokość użytkowa szuflad w G         | 20   |
| Nośność szuflad/szufladopótek          | 75 kg  |
| wysokość użytkowa                      | 75 mm  |
| Grubość materiału                      | 1,2 mm   |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 %  |
| Wybór kolorów                          | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| certyfikat bezpieczeństwa              | GS TÜV Rheinland   |
| Szerokość x głębokość w G              | 20 × 20G   |

## Akcesoria

|   |              |
|---|--------------|
| Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine<br>Wysokość frontu szuflady / typ 75/2                          | 950300 75/2  |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek<br>działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/2 | 950320 100/2 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek<br>działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/3 | 950320 100/3 |
| Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine<br>Wysokość frontu szuflady / typ 75/1                          | 950300 75/1  |
| Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine<br>Wysokość frontu szuflady / typ 75/3                          | 950300 75/3  |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek<br>działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 100/1 | 950320 100/1 |