

Garant GRIDLINE

**Nadstawka z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 1000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940013 1000
GTIN	4062406067168
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 20x20G. Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesunym z powłoką 2-komponentową Haptoprene, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Uchwyt przesunowy w szafie bazowej w górnej połowie drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej połowie drzwi.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

masa	36 kg
Liczba półek	2
wysokość	1000 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, przeszklone
wysokość użytkowa	845 mm
szerokość	500 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
głębokość	500 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Uchwyt do pozycjonowania	zewnątrznego
ComfortClose	nie
szerokość w G	20
głębokość w G	20
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	nadstawka
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G  
szuflady o wysokości frontu 200 mm

940640 200

940640 100

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G  
szuflady o wysokości frontu 100 mm

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G  
szuflady o wysokości frontu 75 mm

940640 75

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 20

940560 20

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 20

940550 20

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 20

940552 20

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami  
skrzydłowymi do szaf o wysokości 900/1000 mm

940501 900/1000

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F

940559 F

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G  
szuflady o wysokości frontu 150 mm

940640 150

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G  
szuflady o wysokości frontu 125 mm

940640 125