

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 900mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940801 900
GTIN	4062406070410
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 20×20G. Pasujące szuflady: 16×16G (zamawiać oddzielnie)  
Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

wysokość użytkowa	745 mm
wysokość	900 mm
masa	30 kg
ComfortClose	nie

głębokość w G	20
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość	500 mm
Typ szafy	szafki podstawowe
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
szerokość w G	20
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
szerokość	500 mm
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940640 100
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940640 150
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 900/1000 mm	940501 900/1000
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940640 200
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 20	940560 20

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940640 300
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 20	940552 20
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 20	940550 20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940640 75
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940640 125