

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 750mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940841 750
GTIN	4062406070656
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 40×20G. Pasujące szuflady: 36×16G (zamawiać oddzielnie)
Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

wysokość użytkowa	595 mm
szerokość w G	40
masa	41 kg
ComfortClose	nie
wysokość	750 mm

szerokość	1000 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
Typ szafy	szafki podstawowe
głębokość	500 mm
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
głębokość w G	20
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 300 mm	940642 300
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 750/800 mm	940511 750/800
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	940642 150
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940642 125
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 40	940590 40

Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 40	940552 40
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940642 100
Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 40	940560 40
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 750/800 mm	940501 750/800
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm	940642 200
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	940642 75