

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, pełnymi, wysokość: 1000 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 940865 1000   |
| GTIN             | 4062406071035 |
| Klasa artykułu   | 9GI           |

**Opis****Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 50×20G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 50

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 845 mm

**Opis techniczny**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| wysokość                          | 1000 mm   |
| szerokość                         | 1250 mm   |
| wysokość użytkowa                 | 845 mm  |
| szerokość w G                     | 50  |
| głębokość w G                     | 20  |
| głębokość                         | 500 mm  |
| masa                              | 78 kg   |
| Grubość materiału                 | 0,9 mm  |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1000  |
| Regulacja wysokości co            | 25  |
| Zamek patentowy                   | modułowa wkładka  |
| Wybór kolorów                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu                   | Szafa z półkami, pusta  |

## Akcesoria

|   |                  |
|---|------------------|
| Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50   | 940560 50        |
| Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50  | 940550 50        |
| Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 50G do szaf o wysokości 1000/1250 mm | 940513 1000/1250 |
| Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50   | 940590 50        |
| Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50   | 940552 50        |
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21   | 914227 GP21      |