

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, przeszklonymi, wysokość: 1000 mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 940867 1000 |
| GTIN | 4062406071 103 |
| Klasa artykułu | 9GI |

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 50×20G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1000 mm

szerokość: 1250 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 50

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 845 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| masa | 78 kg |
| szerokość w G | 50 |
| głębokość w G | 20 |
| szerokość | 1250 mm |
| wysokość użytkowa | 845 mm |
| wysokość | 1000 mm |
| głębokość | 500 mm |
| Grubość materiału | 0,9 mm |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1000 |
| Regulacja wysokości co | 25 |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu | Szafa z półkami, pusta |

Akcesoria

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Półki do szaf / przegród o szerokości w G 50 | 940550 50 |
| Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 50G do szaf o wysokości 1000/1250 mm | 940513 1000/1250 |
| Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 50 | 940560 50 |
| Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 50 | 940590 50 |
| Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 50 | 940552 50 |
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |