

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami przesuwными, pełnymi, wysokość: 1250 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940885 1250
GTIN	4062406071189
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 60×20G. Pasujące szuflady: 26×14G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 1250 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 500 mm

szerokość w G: 60

głębokość w G: 20

wysokość użytkowa: 1095 mm

Opis techniczny

szerokość	1500 mm
szerokość w G	60
głębokość	500 mm
wysokość użytkowa	1095 mm
masa	93 kg
głębokość w G	20
wysokość	1250 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa z półkami, pusta

Akcesoria

Półka ukośna do szaf / przegród o szerokości w G 30	940560 30
Półki ze szczelinami do szaf / przegród o szerokości w G 30	940552 30
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf o wysokości 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Półki 200 kg do szaf / przegród o szerokości w G 30	940590 30
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami przesuwными, szerokość 60G do szaf o wysokości 1500 mm	940514 1500
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 30	940550 30
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm	940651 100
	940651 125

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G
szuflady o wysokości frontu 125 mm

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G
szuflady o wysokości frontu 150 mm

940651 150

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G
szuflady o wysokości frontu 200 mm

940651 200

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G
szuflady o wysokości frontu 300 mm

940651 300

Szuflada do szaf z drzwiami przesuwными, szerokość 30G
szuflady o wysokości frontu 75 mm

940651 75