

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa odużej pojemności z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 1000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	941001 1000
GTIN	4062406071424
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 30×28G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Uchwyt szafy podstawowej w górnej części drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej części.

w dostawie::

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf odużej pojemności GridLine patrz nr 942530 – 942583 igrupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
--	--------

Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
ComfortClose	nie
wysokość użytkowa	845 mm
szerokość	750 mm
głębokość	700 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość w G	30
masa	70 kg
wysokość	1000 mm
głębokość w G	28
Liczba półek	1
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy o dużej pojemności

Akcesoria

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 900/1000 mm	940501 900/1000
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Pochyłe półki doeForm do szaf/przegród o szerokości w G 30	942550 30
	942570 300

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 300 mm

Zestaw doposażenia zespołu jezdnego pasują do obudowy o głębokości w G 28

958480 28

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 150 mm

942570 150

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 200 mm

942570 200

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 75 mm

942570 75

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf o wysokości 1000/1250 mm

940510 1000/1250

Uchwyt do pchania Typ 1

958490 1

Półki ze wspornikami, 100 kg do szaf/przegród o szerokości w G 30

942530 30

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F

940559 F

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 100 mm

942570 100

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości frontu 125 mm

942570 125