

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa odużej pojemności z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 1000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	941003 1000
GTIN	4062406071448
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 30×28G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Uchwyt szafy podstawowej w górnej części drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej części.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf odużej pojemności GridLine patrz nr 942530 – 942583 igrupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

wysokość użytkowa	845 mm
szerokość	750 mm

ComfortClose	nie
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
głębokość w G	28
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość	700 mm
Liczba półek	1
masa	70 kg
szerokość w G	30
wysokość	1000 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy o dużej pojemności

## Akcesoria

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine zdrzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 900/1000 mm	940501 900/1000
Pochyłe półki doeForm do szaf/przegród o szerokości w G 30	942550 30
Uchwyt do pchania Typ 1	958490 1
	940510 1000/1250

Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine  
zdrzwiami skrzydłowymi, szerokość 30G do szaf  
o wysokości 1000/1250 mm

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z  
drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości  
frontu 300 mm

942570 300

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z  
drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości  
frontu 100 mm

942570 100

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z  
drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości  
frontu 200 mm

942570 200

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z  
drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości  
frontu 150 mm

942570 150

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z  
drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości  
frontu 125 mm

942570 125

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z  
drzwiami skrzydłowymi szerokość 30G szuflady o wysokości  
frontu 75 mm

942570 75

Zestaw wsporników półek do szaf GridLine20-elem. Typ F

940559 F

Półki ze wspornikami, 100 kg do szaf/przegród o szerokości  
w G 30

942530 30

Zestaw doposażenia zespołu jezdnych pasują do obudowy  
o głębokości w G 28

958480 28