

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa o dużej pojemności z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, szafki podstawowe, wysokość: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	941023 2000
GTIN	4062406071516
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40x28G.

Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Uchwyt szafy podstawowej w górnej części drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej części.

**w dostawie::**

Szafa razem z półkami.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności GridLine patrz nr 942530 – 942583 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100 kg

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 28  
wysokość użytkowa: 1845 mm

## Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
masa	146 kg
wysokość	2000 mm
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
wysokość użytkowa	1845 mm
szerokość w G	40
głębokość	700 mm
Liczba półek	4
szerokość	1000 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
ComfortClose	nie
głębokość w G	28
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy o dużej pojemności

## Akcesoria

Pochyłe półki do eForm do szaf/przegród o szerokości w G 40	942550 40
Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 300 mm	942573 300
Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	942573 75
Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm	942573 200
Półki ze wspornikami, 100 kg do szaf/przegród o szerokości w G 40	942530 40
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 2000 mm	940501 2000
Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm	942573 100
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 2000 mm	940511 2000
Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	942573 150
Zestaw wsporników półek do szaf GridLine 20-elem. Typ F	940559 F
Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	942573 125
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11