

**Garant****Tool24 Smartline - Armário vertical equipado com alojamentos de ferramentas, para hastes de ferramenta: C5****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 979101 C5     |
| GTIN             | 4062406134020 |
| Classe de artigo | 9SA           |

**Descrição****Modelo:**

As estruturas extraíveis são extensíveis sobre guias de chão e estão equipadas com um fecho central (utilizável como desbloqueio de emergência). As molduras galvanizadas a quente nas estruturas extraíveis têm uma perfuração frontal em grelha de 37 mm para o alojamento de porta-ferramentas, calhas de suporte, bandejas de prateleira e painéis perfurados. As estruturas extraíveis verticais estão equipadas com uma proteção contra extração individual. As estruturas extraíveis abrem automaticamente. Isto garante um acesso rápido às ferramentas.

- **Armazenamento de ferramentas pré-ajustadas.**
- **Apenas é possível em combinação com um sistema Tool24 Smartline Master Unit.**
- **Pode ser encomendado com 14 configurações diferentes (diferentes alojamentos SK, VDI, C, HSK).**
- **Inclui 24 calhas de suporte.**
- **Os alojamentos são adequados para porta-ferramentas, calhas de suporte, bandejas de prateleira e painéis perfurados.**
- **Capacidade de carga com distribuição de superfície por estrutura extraível: 600 kg.**
- **Carga máxima do armário vertical: 2400 kg.**
- **Sistema de fecho para desbloqueio de emergência.**

**Utilização:**

Sistema dispensador de produto automático para o armazenamento e a gestão de ferramentas e artigos C.

**Pintura:**

Corpo cinza claro RAL 7035, estruturas extraíveis antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

**Instrução:**

Os armários verticais colocam requisitos mais elevados para o piso, uma vez que as estruturas extraíveis se deslocam diretamente sobre o piso! É obrigatoriamente imprescindível que o cliente cumpra os seguintes requisitos para o local de instalação:

- **Tolerância de nivelamento conforme DIN 18202 para pisos com a superfície acabada.**
- **Angularidade máxima de 2 milímetros num comprimento de medição de 1 metro.**
- **O piso tem de ter uma capacidade de carga suficiente.**
- **Piso liso.**

Os sistemas estão preparados para a fixação no chão e na parede e têm de ser obrigatoriamente protegidos contra tombamento.

Estes armários verticais só podem ser usados em combinação com um sistema Tool24 Smartline Master Unit n.º 979001 S11M ou n.º 979001 S11M-EN, sistema Tool24 PickOne Master Unit n.º 979201 DE ou n.º 979211 EN, bem como um sistema Tool24 Locker Master Unit n.º 979300 DE ou n.º 979310 EN.

## Descrição técnica

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Distância entre eixos A                          | 82 mm                      |
| Número de extrações                              | 4                          |
| Peso                                             | 320 kg                     |
| Número de alojamentos de ferramentas             | 192                        |
| Altura                                           | 2000 mm                    |
| Capacidade de carga da extração vertical         | 600 kg                     |
| Largura                                          | 717 mm                     |
| Largura da gaveta de extração vertical           | 155 mm                     |
| Número porta-ferramentas n.º 970130              | 24                         |
| Profundidade                                     | 750 mm                     |
| Altura útil da extração vertical                 | 1750 mm                    |
| Série                                            | Tool24 Smartline           |
| Capacidade de carga interior da caixa do armário | 2400 kg                    |
| Extração da gaveta                               | Bloqueio de extração       |
| Fechadura de cilindro com pinos                  | Inserto de encaixe modular |

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Seleção da cor  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de produto | Sistema dispensador de produtos                                   |

---

## Acessórios

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para<br>hastes de ferramenta C5 | 970130 C5 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|