

Garant GRIDLINE

Szafy o dużej pojemności / szafy wzmocnione z z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 1000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942721 1000
GTIN	4062406072643
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 40×28G. Pasujące szuflady: 36×24G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności i szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942530 – 942610 i grupa 95.

Możliwość używania jako szaf wzmocnionych tylko z półkami wzmocnionymi nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
głębokość	700 mm

szerokość	1000 mm
Typ szafy	szafki podstawowe
szerokość w G	40
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
masa	70 kg
wysokość użytkowa	845 mm
wysokość	1000 mm
głębokość w G	28
ComfortClose	nie
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy o dużej pojemności

Akcesoria

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 100 mm

942573 100

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm

942573 125

Pochyłe półki doeForm do szaf/przegród o szerokości w G 40

942550 40

Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 75 mm	942573 75
Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 300 mm	942573 300
Półki ze wspornikami, 100 kg do szaf/przegrod o szerokości w G 40	942530 40
Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 150 mm	942573 150
Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 900/1000 mm	940501 900/1000
Zestaw oświetleniowy Extended do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G do szaf o wysokości 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Zestaw doposażenia zespołu jezdnych pasują do obudowy o głębokości w G 28	958480 28
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Uchwyt do pchania Typ 1	958490 1
Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 200 mm	942573 200