

**Retificadora angular sem fio 18V, para discos de 125 mm Ø, Sistema X-LOCK****Dados do pedido**

Número do pedido	077010 18V-10SC
GTIN	3165140974035
Classe de artigo	03C

Descrição**Versão:**

- **Fácil e rápido:** troca fácil dos acessórios da retificadora angular sem peças que podem ser perdidas e ferramentas adicionais.
- **Deixa de ser necessária uma chave adicional.**
- **Abrangente:** grande seleção de retificadoras angulares e acessórios com retrocompatibilidade total.
- **Conforto máximo** devido a troca de acessórios 100% sem ferramentas e rápida.
- **Fiável:** o sistema X-LOCK inovador impede a montagem incorreta de acessórios com um sentido de rotação definido. Proteção máxima do utilizador graças a sinal acústico em caso de montagem correta.
- **Trabalho impecável sem riscos incómodos!** Marcas de abrasão menores e menos marcadas nas retificadoras angulares X-LOCK.

Retificadora angular sem fio 125 mm do novo sistema X-LOCK.

Material fornecido:

Inclui 2x ProCORE18V 5,5 Ah, carregador rápido GAL 1880 CV, pega adicional com Vibration Control, tampa protetora, L-BOXX.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver o n.º 073857 e seguintes.

Descrição técnica

Bloqueio contra re arranque	sim
Peso	2 kg

Designação do fabricante	GWX 18V-10 SC
Particularidade	Velocidade variável; Kickback Control; Drop Control
Ø máximo do disco	125 mm
Alojamento de ferramenta	Sistema X-LOCK
Tensão da bateria	18 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Faixa de rotação	4500 - 9000 r,p,m,
Capacidade da bateria	8 Ah
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de baterias incluídas	2
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Série	Sistema X-LOCK
Tipo de produto	Retificadora angular

Acessórios

Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B18	073851 B18
Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B18	073853 B18
Bateria de iões de lítio Tipo de bateria, tensão da bateria B18	073854 B18
Bateria de iões de lítioProCore Tipo de bateria, tensão da bateria C18	073856 C18
Bateria de iões de lítioProCore Tipo de bateria, tensão da bateria C18	073857 C18
Bateria de iões de lítioProCore Tipo de bateria, tensão da bateria C18	073858 C18
	073863 C18

Conjunto para principiantes sem fioProCore Tipo de
bateria, tensão da bateria C18

Conjunto para principiantes sem fioProCore Tipo de
bateria, tensão da bateria C18

073865 C18

Carregador de bateria Tipo 1880CV

073866 1880CV

Carregador de bateria Tipo GAL18160C

073866 GAL18160C

Conjunto para principiantes sem fioProCore Tipo de
bateria, tensão da bateria C18

073867 C18