



Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 22 peças, Tipo: 6



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 630266 6 |
| GTIN | 4018754261499 |
| Classe de artigo | 63A |

Descrição

Modelo:

Peças de acionamento/união conforme **DIN 3122 / 3123**; **insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**.

Utilização:

Para parafusos com sextavado exterior/porcas com rosca M2 – M8 e para parafusos com sextavado interno com rosca M4 – M8.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 13 un. n.º 631000 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Insertos para chave de parafusos sextavada: 4 un. n.º 631700 tam. 3; 4; 5; 6

Cabo em T: 1 un. n.º 633000 tam. 116

Cabo de encaixe: 1 un. n.º 632800 tam. 150

Extensão: 1 un. n.º 632400 tam. 150

Articulação de cardan: 1 un. n.º 633500 tam. 1/4

Roquete: 1 un. n.º 632000 tam. 1/4

Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descrição técnica

| | |
|-------------------------|--------------|
| Quadrado de acionamento | 1/4 polegada |
|-------------------------|--------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas | 3-6 mm |
| Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 3,5-13 mm |
| Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces |
| Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada |
| embalagem | Caixa de plástico ABS |
| Comprimento | 227 mm |
| Largura | 131 mm |
| Altura | 57 mm |
| Tipo de produto | Chave de caixa |

Acessórios

| | |
|---|------------|
| Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 10 | 631000 10 |
| Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 11 | 631000 11 |
| Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 12 | 631000 12 |
| Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 13 | 631000 13 |
| Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 3,5 | 631000 3,5 |
| Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 4 | 631000 4 |
| Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 4,5 | 631000 4,5 |
| Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5 | 631000 5 |
| Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5,5 | 631000 5,5 |
| Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 6 | 631000 6 |
| Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 7 | 631000 7 |
| Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 8 | 631000 8 |
| Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 9 | 631000 9 |
| Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada comprimento Sextavado 3 | 631700 3 |
| | 631700 4 |

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada comprido Sextavado 4

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada comprido Sextavado 5

631700 5

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada comprido Sextavado 6

631700 6

Extensão, 1/4 polegada comprimento total 150

632400 150

Cabo de encaixe, 1/4 polegada comprimento total

632800

Cabo em T, 1/4 polegada comprimento total

633000

Articulação de cardan, 1/4 polegada Tipo 1/4

633500 1/4