

Garant**Carro de montagem, equipado com caixas de armazenamento à vista GARANT, Número de caixas de armazenamento à vista: 70****Dados do pedido**

Número do pedido	918595 70
GTIN	4062406098056
Classe de artigo	91P

Descrição**Modelo:**

Carro de montagem n.º 918590 tam. 1300 equipado com caixas de armazenamento à vista GARANT.

Moldura e estrutura de tubo de aço retangular com base de chapa de aço. Ranhuras de suspensão nos lados dianteiro e traseiro (grelha de 50 mm) para o alojamento de prateleiras, calhas multifunções, etc. de tamanho de 1000 mm. **Casquilhos roscados** no interior da estrutura para a montagem de chapas perfuradas. **4 rodas orientáveis** (2 com travão de imobilização, Ø 125 mm) com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, cubos com rolamentos de rolos e um punho de empurrar grande com revestimento de Haptoprene garantem um manuseamento seguro. Equipamento com 6x caixas de armazenamento à vista Multifix n.º 928230 tam. 1000/AA1, bem como 4x n.º 928230 tam. 1000/AB1.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó.**

Descrição técnica

Largura	1100 mm
---------	---------

Largura sem punho	1000 mm
Profundidade	700 mm
Sistema de engate	50 mm
capacidade de carga máxima	200 kg
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador	2
Material das rodas	revestimentos de rolamento de poliuretano que não deixam vestígios
Altura útil	970 mm
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Número de caixas de armazenamento à vista	70
Peso	81 kg
Ø da roda	125 mm
Altura	1300 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1,5 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	50 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Carro de material

Acessórios

Carro de material Altura 1300	918590 1300
Pega de empurrar Cor BLACK	920135 BLACK
Pega de empurrar Cor BLUE	920135 BLUE
Rodas orientáveis Tipo 1	920137 1
Rodas orientáveis Tipo 2	920137 2
Multifix indicado para tipo 1000	928201 1000
Caixas de arrumação Multifix Comprimento mm/tipo 1000/AA1	928230 1000/AA1

Caixas de arrumação Multifix Comprimento mm/tipo 1000/ AB1	928230 1000/AB1
Caixa de armazenamento à vista Tipo AA1	963301 AA1
Caixa de armazenamento à vista Tipo AB1	963301 AB1