

Jogo de brocas espiral HSS-Co8 n.º 114550 com caixa, TiAlN, Tipo: 1-13KB**Dados do pedido**

Número do pedido	115370 1-13KB
GTIN	4062406098148
Classe de artigo	11B

Descrição**Versão:**

Composto por brocas espirais DIN 338.

Descrição técnica

Área da broca	1 - 13 mm
Número de brocas	29
Broca crescente	0,5 mm
Haste	Haste cilíndrica
Ø do furo central	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Número de arestas de corte Z	2
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	HSS Co 8
Norma	DIN 338
Tolerância de Ø nominal	h8
Ângulo da ponta	135 grau
Ângulo espiral	35 grau
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

Acessórios

Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 2,5	114550 2,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 3	114550 3
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 1,5	114550 1,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 13	114550 13
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 7,5	114550 7,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 11,5	114550 11,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 10,2	114550 10,2
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 3,5	114550 3,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 2	114550 2
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 12,5	114550 12,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 8,5	114550 8,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 5,5	114550 5,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 5	114550 5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 9,5	114550 9,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 1	114550 1
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 12	114550 12

Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 4,2	114550 4,2
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 8	114550 8
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 6	114550 6
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 4	114550 4
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 6,8	114550 6,8
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 10	114550 10
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 7	114550 7
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 10,5	114550 10,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 9	114550 9
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 6,5	114550 6,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 11	114550 11
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 4,5	114550 4,5
Broca espiral HSS-Co8 Ø DC h8 3,3	114550 3,3
Caixa vazia para broca espiral DIN 338 Tipo 1-13KB	115470 1-13KB