

**Garant****Carro de transporte CNC com rodas em PU, Largura útil: 452****Dados do pedido**

Número do pedido	970041 452
GTIN	4062406162696
Classe de artigo	91L

**Descrição****Versão:**

Chassis e estrutura de chapa de aço com painéis laterais perfurados em grelha de 25 mm, para a montagem de calhas de suporte e porta-ferramentas. Respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis (bloqueáveis) (Ø 160 mm) e 4 punhos de empurrar grandes garantem um manuseamento seguro de todos os lados na área de oficina. Incluindo prateleira de chapa de aço (CxLxP 150x452x30 mm).

**Material fornecido:**

Carro de transporte com 2 painéis laterais, com punho de empurra e rodas de PU.

**Pintura:**

Chassis e painéis laterais antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

**Nota:**

Calhas de suporte adequados para o porta-ferramentas GARANT Tool-UNIT, ver n.º 970110, GARANT Tool-UNIT no n.º 971000. Porta-ferramentas adequados no n.º 970125 ou n.º 970130.

**Descrição técnica**

Largura	500 mm
Ø da roda	160 mm

Material roda	PU
Profundidade	800 mm
Número de rodas orientáveis com travão immobilizador	2
Altura	1200 mm
Número de calhas de suporte (de cada lado)	2
Profundidade da área de base	800 mm
Largura da área de base	500 mm
Número de rodas fixas sem travão immobilizador	2
Largura útil	452 mm
capacidade de carga máxima	400 kg
Número de porta-ferramentas (de cada lado)	4
Espessura do material	0,9 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Carro de transporte CNC

## Acessórios

Calha de suporte para porta-ferramentas Tool-UNIT Largura 452	970110 452
Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para hastes de ferramenta 0	970125 0
Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para hastes de ferramenta C4	970125 C4
Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para hastes de ferramenta C5	970125 C5
Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para hastes de ferramenta C6	970125 C6
Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para hastes de ferramenta C8	970125 C8
	970125 HSK100

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para  
hastes de ferramenta HSK100

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para  
hastes de ferramenta HSK40

970125 HSK40

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para  
hastes de ferramenta HSK50

970125 HSK50

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para  
hastes de ferramenta HSK63

970125 HSK63

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para  
hastes de ferramenta HSK80

970125 HSK80

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para  
hastes de ferramenta SK30

970125 SK30

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para  
hastes de ferramenta SK40

970125 SK40

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para  
hastes de ferramenta SK50

970125 SK50

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para  
hastes de ferramenta VDI20

970125 VDI20

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para  
hastes de ferramenta VDI30

970125 VDI30

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para  
hastes de ferramenta VDI40

970125 VDI40