

**Sortido de brocas BiTorsion 12 peças****Dados do pedido**

Número do pedido	675772
GTIN	4013288179869
Classe de artigo	63H

Descrição**Índice:**

Lâminas de pontas C 6,3 (1/4 polegadas) classificadas; veio da embraiagem 1.

Índice:

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Phillips: N.º 675520 cada 1 un. tam. 1/25; 2/25; 3/25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Pozidriv: N.º 675540 cada 1 un. tam. 1/25; 2/25; 3/25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior: M.º 675550 cada 1 un. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Porta-pontas "Rapidaptor": 1 un. n.º 675020 tam. 6,3K

Descrição técnica

Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Designação do fabricante	Bit-Check 12 BiTorsion 1
Número de peças	12

Tipo de produto

Ferramenta de pontas

Acessórios

Eixo com íman / acoplamento rápido Haste sextavada 6,3K	675020 6,3K
---	-------------

Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25	675520 2/25
--	-------------

Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/25	675520 3/25
--	-------------

Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 1/25	675540 1/25
--	-------------

Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25	675540 2/25
--	-------------

Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/25	675540 3/25
--	-------------

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX10	675550 TX10
---	-------------

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX15	675550 TX15
---	-------------

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX20	675550 TX20
---	-------------

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX25	675550 TX25
---	-------------

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX30	675550 TX30
---	-------------