

Jogo de bases paralelas, Comprimento: 100mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 366702 100 |
| GTIN | 4045197799166 |
| Classe de artigo | 31Z |

Descrição

Modelo:

GARANT – **Versão de precisão.** Tolerância de acoplamento $\leq 0,004$ mm, tolerância de largura / altura $\leq 0,007$ mm, nivelamento e angularidade extremamente precisos. Os documentos são armazenados num suporte de plástico especial. Dureza: 60 HRC.

Finamente retificado em pares.

Utilização:

Para trabalhos de precisão para alojamento paralelo de peças em tornos de bancada ou dispositivos.

Índice:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Instrução:

Tam. 125 – 200: 1 mm crescente; todas as dimensões, exceto 9 mm, podem ser atingidas. Para suportes sobresselentes, ver lista de peças sobresselentes.

Descrição técnica

| | |
|-------------|--------|
| Comprimento | 100 mm |
|-------------|--------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Número de réguas | 20 Par |
| Descrição da forma | perpendicular |
| Descrição da forma | plano |
| Descrição da forma | paralelo |
| Tipo de produto | Bases paralelas |

Acessórios

| | |
|--|-------------|
| Par único de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 100 Larguraxaltura 3X16 | 366706 3X16 |
| Par único de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 100 Larguraxaltura 5X13 | 366706 5X13 |
| Par único de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 100 Larguraxaltura 5X8 | 366706 5X8 |
| Par único de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 100 Larguraxaltura 6X19 | 366706 6X19 |
| Par único de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 100 Larguraxaltura 3X6 | 366706 3X6 |
| Par único de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 100 Larguraxaltura 6X9 | 366706 6X9 |
| Par único de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 100 Larguraxaltura 3X21 | 366706 3X21 |
| Par único de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 100 Larguraxaltura 2X15 | 366706 2X15 |
| Par único de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 100 Larguraxaltura 4X7 | 366706 4X7 |
| Par único de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 100 Larguraxaltura 2X20 | 366706 2X20 |
| Par único de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 100 Larguraxaltura 6X24 | 366706 6X24 |
| Suporte de plástico para bases paralelas Tipo 100 | 366701 100 |
| Par único de bases paralelas para366702 / 6704 tam. 100 Larguraxaltura 2X5 | 366706 2X5 |

Par único de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 100
Largura x altura 4X17

366706 4X17

Par único de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 100
Largura x altura 5X18

366706 5X18

Par único de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 100
Largura x altura 2X10

366706 2X10

Par único de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 100
Largura x altura 3X11

366706 3X11

Par único de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 100
Largura x altura 5X23

366706 5X23

Par único de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 100
Largura x altura 4X12

366706 4X12

Par único de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 100
Largura x altura 4X22

366706 4X22

Par único de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 100
Largura x altura 6X14

366706 6X14