

Sortido de cinzéis, punções e saca-pinos, Quantidade de ferramentas: 10**Dados do pedido**

Número do pedido	954678 10
GTIN	2050002004382
Classe de artigo	91A

Descrição**Modelo:**

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. **Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento** por baixo sinaliza ferramentas em falta. Os insertos de espuma rígida enchem 1/4 (10 G x 10 G ou 250 x 250 mm) ou 1/2 (10 G x 20 G ou 250 x 500 mm) da área útil da gaveta.

Indicado para:

Novas bancadas de trabalho GARANT GridLine com gavetas de extensão total e nova medida de grelha de gaveta de 20 G x 20 G ou 500 x 500 mm (LxP).

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954678: 1 un.
Cinzel plano n.º 740500 tam. 200: 1 un.
Cinzel em cruz n.º 740600 tam. 200: 1 un.
Punção n.º 745500 tam. 3; 4: cada 1 un.
Saca-pinos n.º 747000 tam. 2; 3; 4; 5; 6; 8: cada 1 un.

Descrição técnica

Largura	250 mm
---------	--------

Profundidade em G	10
Quantidade de ferramentas	10
Profundidade	250 mm
Largura em G	10
Versão	com ferramenta de impacto
Peso	1,344 kg
Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	10×10
Tipo de produto	Base de espuma rígida

Acessórios

Cinzel plano comprimento total 200	740500 200
Cinzel cruzado comprimento total 200	740600 200
Punçãooversão para trabalhos pesados Ø da ponta 3	745500 3
Punçãooversão para trabalhos pesados Ø da ponta 4	745500 4
Saca-pinos, qualidade standard, lacado Ø da ponta D 2	747000 2
Saca-pinos, qualidade standard, lacado Ø da ponta D 3	747000 3
Saca-pinos, qualidade standard, lacado Ø da ponta D 4	747000 4
Saca-pinos, qualidade standard, lacado Ø da ponta D 5	747000 5
Saca-pinos, qualidade standard, lacado Ø da ponta D 6	747000 6
Saca-pinos, qualidade standard, lacado Ø da ponta D 8	747000 8
Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas indicado para conjuntos de espuma rígida 954678	952001 954678