

Gama de mecânica de precisão, Quantidade de ferramentas: 14**Dados do pedido**

Número do pedido	954860 14
GTIN	2050002004474
Classe de artigo	91A

Descrição**Modelo:**

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. **Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento** por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954860: 1 un.

Lupa de relojoeiro n.º 490702 tam. 10: 1 un.

Chave de parafusos para relojoeiro HOLEX para fenda n.º 669005 tam. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: cada 1 un.

Chave de parafusos para relojoeiro HOLEX para Phillips n.º 669015 tam. 0; 1: cada 1 un.

Alicate de precisão para mecânico n.º 716100 tam. 125: 1 un.

Alicate de corte lateral de mecânico de precisão GARANT n.º 725390 tam. 110: 1 un.

Pinça HOLEX pontiaguda n.º 727520 tam. N: 1 un.

Pinça HOLEX romba n.º 727550 tam. N: 1 un.

Pinça HOLEX angulada n.º 727600 tam. N: 1 un.

Descrição técnica

Largura em G	8
Profundidade	250 mm

Quantidade de ferramentas	14
Profundidade em G	10
Largura	200 mm
Versão	com conjunto de ferramentas
Peso	0,354 kg
Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	8x10
Tipo de produto	Base de espuma rígida

Acessórios

Lupa de relojoeiro Tech-Line Ampliação (x vezes) 10	490702 10
Chave de parafusos de relojoeiro para ranhura Largura da aresta de corte I 1	669005 1
Chave de parafusos de relojoeiro para ranhura Largura da aresta de corte I 1,5	669005 1,5
Chave de parafusos de relojoeiro para ranhura Largura da aresta de corte I 1,8	669005 1,8
Chave de parafusos de relojoeiro para ranhura Largura da aresta de corte I 2,3	669005 2,3
Chave de parafusos de relojoeiro para ranhura Largura da aresta de corte I 3,0	669005 3,0
Chave de parafusos de relojoeiro para ranhura Largura da aresta de corte I 3,5	669005 3,5
Chave de parafusos para relojoeiro para Phillips Tamanho da fenda em cruz 0	669015 0
Chave de parafusos para relojoeiro para Phillips Tamanho da fenda em cruz 1	669015 1
Alicate de precisão para mecânica, cromado plano-redondo comprimento total 125	716100 125
Alicate de corte lateral de mecânico de precisão, forma standard comprimento total 110	725390 110

Pinça, pontiaguda, 125 mm, forma AA Material N	727520 N
Pinça romba, ponta com 3 mm de largura, 145 mm, forma 40 Material N	727550 N
Pinça com ponta estreita e angular, 150 mm, forma 22b Material N	727600 N
Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas indicado para conjuntos de espuma rígida 954860	952001 954860