

Garant**Jogo de chaves dinamométricas 120 Nm 1/2 polegada, Quantidade de ferramentas: 23****Dados do pedido**

Número do pedido	953966 23
GTIN	4062406157395
Classe de artigo	91A

Descrição**Modelo:**

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. **Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento** por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953966: 1 un.

Inserto sextavado GARANT n.º 642325 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cada 1 un.

Inserto para chave de parafusos sextavada GARANT n.º 643229 tam. 5; 6; 8; 10; 12; 14: cada 1 un.

Extensão GARANT n.º 641029 tam. 75; 125; 250: cada 1 un.

Chave dinamométrica GARANT com roquete reversível n.º 656050 tam. 120: 1 un.

Descrição técnica

Profundidade em G	20
Profundidade	500 mm
Quantidade de ferramentas	23
Largura	200 mm
Número de ferramentas	23
Largura em G	8

Versão	com chave dinamométrica
Peso	3,331 kg
Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	8×20
Quadrado de acionamento	1/2 polegada
Tipo de produto	Base de espuma rígida

Acessórios

Extensão, 1/2 polegada comprimento total 130	641029 130
Extensão, 1/2 polegada comprimento total 255	641029 255
Extensão, 1/2 polegada comprimento total 75	641029 75
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 10	642325 10
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 11	642325 11
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 12	642325 12
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 13	642325 13
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 14	642325 14
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 15	642325 15
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 16	642325 16
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 17	642325 17
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 18	642325 18
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 19	642325 19

Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 21	642325 21
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 22	642325 22
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 24	642325 24
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 10	643229 10
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 12	643229 12
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 14	643229 14
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 5	643229 5
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 6	643229 6
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 8	643229 8
Chave dinamométrica com roquete reversível binário máximo 120	656050 120
Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas indicado para conjuntos de espuma rígida 953966	952001 953966