

Garant**Carro de transporte com rodas em PU, Largura útil mm/modelo: 452/A****Dados do pedido**

Número do pedido	970011 452/A
GTIN	4062406163136
Classe de artigo	91L

Descrição**Versão:**

Chassis robusto com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis (bloqueáveis) (Ø 160 mm). As longarinas são aparafusadas mediante união mecânica ao chassis e ao punho de empurrar. Painéis laterais perfurados em grelha de 25 mm, para a montagem de calhas de suporte e porta-ferramentas.

Material fornecido:

Carro de transporte com 2 painéis laterais, com punho de empurra e rodas de PU.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, painéis laterais antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Nota:

Calhas de suporte adequados para o porta-ferramentas GARANT Tool-UNIT, ver n.º 970110, GARANT Tool-UNIT no n.º 971000. Porta-ferramentas adequados no n.º 970125 ou n.º 970130.

Descrição técnica

Altura	925 mm
Número de porta-ferramentas (1 nível)	5

Ø da roda	160 mm
Número de rodas fixas sem travão immobilizator	2
Largura da área de base	500 mm
capacidade de carga máxima	400 kg
Profundidade da área de base	800 mm
Número de rodas orientáveis com travão immobilizator	2
Material roda	PU
Largura útil	452 mm
Profundidade	800 mm
Número de calhas de suporte (1 nível)	3
Largura	500 mm
Espessura do material	1,2 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Carro de transporte CNC

Acessórios

Calha de suporte para porta-ferramentas Tool-UNIT Largura 452	970110 452
Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para hastes de ferramenta 0	970125 0
Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para hastes de ferramenta C4	970125 C4
Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para hastes de ferramenta C5	970125 C5
Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para hastes de ferramenta C6	970125 C6
Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para hastes de ferramenta C8	970125 C8
	970125 HSK100

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para
hastes de ferramenta HSK100

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para
hastes de ferramenta HSK40

970125 HSK40

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para
hastes de ferramenta HSK50

970125 HSK50

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para
hastes de ferramenta HSK63

970125 HSK63

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para
hastes de ferramenta HSK80

970125 HSK80

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para
hastes de ferramenta SK30

970125 SK30

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para
hastes de ferramenta SK40

970125 SK40

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para
hastes de ferramenta SK50

970125 SK50

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para
hastes de ferramenta VDI20

970125 VDI20

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para
hastes de ferramenta VDI30

970125 VDI30

Porta-ferramentas com alojamentos de ferramentas para
hastes de ferramenta VDI40

970125 VDI40

Prateleira para sistema de carro de transporte Largura 452

970170 452

Prateleira com tampa para o carrinho de transporte do
sistema Largura 452

970175 452