

Garant GRIDLINE

**Armário de ferramentas CNC completo com gavetas, 26×24G, Altura mm/  
número de gavetas: 1025/3****Dados do pedido**

Número do pedido	970785 1025/3
GTIN	4062406163587
Classe de artigo	9GK

**Descrição****Versão:**

Armário de ferramentas completamente equipado com 30×28G, com gavetas 26×24G. O armário pode ser fechado centralmente com fechadura com cilindro de pinos. Aresta rolante de 3 lados e **tapete de borracha estriado**. **Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas.

Gaveta de **50 mm com 75 kg** de capacidade de carga. Gaveta **a partir de 75 mm com 200 kg** de capacidade de carga.

**Pintura:**

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó**. **O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035**.

**Nota:**

**Para o armazenamento de ferramentas é necessário um inserto de gaveta n.º 970705.**

**Descrição técnica**

Peso	144 kg
------	--------

Área útil da gaveta em G	26x24
Profundidade útil da gaveta	600 mm
Largura útil da gaveta	650 mm
Altura útil	900 mm
Profundidade útil da gaveta em G	24
Largura	750 mm
Largura útil da gaveta em G	26
Profundidade	700 mm
Espessura do material	1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta x profundidade útil em G	26x24G
Tipo de produto	Armário de ferramentas CNC

## Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Caixa do armário de ferramentas para gavetas Altura 1000	931155 1000
Gaveta, 200 kg Altura frontal das gavetas 300	931165 300
Placa de cobertura em chapa de aço com rebordo de enrolamento de 3 lados Dimensão em G 30X28	951970 30X28
Tapete de armazenamento em borracha com ranhuras Dimensão em G 30X28	951975 30X28