

PRYOR**Dados do pedido**

Número do pedido	085430 6
GTIN	5022044003408
Classe de artigo	08W

Descrição**Modelo:**

Em aço duro e resistente com gravação mecânica especialmente precisa e limitação de profundidade; centragem exata. Haste calibrada, endurecida. Revestimento especial da cabeça de impacto para uma elevada segurança no trabalho. Embalado em caixa de plástico.

Punção de precisão de alto desempenho, quimicamente níquelado, vida útil máxima.

Letra normal; significa que o caráter gravado pode ser lido diretamente na peça de trabalho.

Utilização:

Para a marcação de materiais com uma **resistência de até 1200 N/mm²**.

Peça sobresselente:

Punções de números individuais com o n.º 085411 tam. altura da letra / caráter, p.ex. N.º085411 tam.3/1.

Punções de números individuais com o n.º085431 tam. altura da letra / caráter, p. ex. n.º 085431 tam. 3/A.

Instrução:

Outros punções manuais e mecânicos de diferentes tipos, como p. ex. punções com logótipos da empresa, estão disponíveis a pedido conforme a especificação.

Descrição técnica

Altura da letra	6 mm
Espessura da haste	9,5

comprimento total	70 mm
Tipo de produto	Punção de impacto manual

Acessórios

Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/E	085431 6/E
Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/F	085431 6/F
Suporte de punção de impacto Tipo GRIP	085475 GRIP
Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/Y	085431 6/Y
Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/R	085431 6/R
Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/T	085431 6/T
Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/K	085431 6/K
Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/M	085431 6/M
Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/U	085431 6/U
Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/V	085431 6/V
Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/I	085431 6/I
Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/J	085431 6/J
Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/S	085431 6/S
Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/W	085431 6/W
	085431 6/O

Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/O

Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/A

085431 6/A

Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/X

085431 6/X

Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/&

085431 6/&

Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/N

085431 6/N

Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/H

085431 6/H

Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/L

085431 6/L

Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/D

085431 6/D

Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/Z

085431 6/Z

Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/B

085431 6/B

Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/Q

085431 6/Q

Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/G

085431 6/G

Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/P

085431 6/P

Punção de letras – individualLetra normal A – Z Altura da letra/caractere 6/C

085431 6/C