



## Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 21 peças, Tipo: 6



### Dados do pedido

Número do pedido	630268 6
GTIN	4062406230197
Classe de artigo	62A

### Descrição

**Modelo:**

**Peças de acionamento/união** conforme **DIN 3122 / 3123**; **insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**.

**Utilização:**

Para parafusos com sextavado exterior/porcas com rosca M2 – M8 e para parafusos com sextavado interno com rosca M4 – M8.

**Material:**

Aço cromo-vanádio, cromado.

**Material fornecido:**

Insertos para chave de caixa 6 faces: 12 un. n. 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Insertos para chave de parafusos sextavada: 4 un. n.º 631720 tam. 3; 4; 5; 6

Cabo em T: 1 un. semelhante ao n.º 633029 tam. 116

Cabo de encaixe: 1 un. n.º 632840 tam. 150

Extensão: 1 un. n.º 632420 tam. 150

Articulação de cardan: 1 un. n.º 633520 tam. 1/4

Roquete: 1 un. n.º 632090 tam. 1/4

Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

### Descrição técnica

Quadrado de acionamento	1/4 polegada
-------------------------	--------------

Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas	4-13 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas	3-6 mm
embalagem	Caixa de plástico ABS
Comprimento	257 mm
Largura	149 mm
Altura	47 mm
Tipo de produto	Chave de caixa

## Acessórios

Caixa de sistema Tipo 2	630323 2
Base de espuma rígida para conjuntos 630268	630324 630268
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 10	631020 10
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 11	631020 11
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 12	631020 12
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 13	631020 13
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 4	631020 4
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 4,5	631020 4,5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5	631020 5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5,5	631020 5,5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 6	631020 6
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 7	631020 7
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 8	631020 8
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 9	631020 9
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacurto Sextavado 3	631720 3
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacurto Sextavado 4	631720 4

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada curto Sextavado 5	631720 5
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada curto Sextavado 6	631720 6
Roquete reversível, 1/4 polegada com extrator Tipo 1/4	632090 1/4
Extensão, 1/4 polegada comprimento total 150	632420 150
Cabo de encaixe, 1/4 polegada comprimento total 150	632840 150
Cabo em T, 1/4 polegada comprimento total 116	633029 116
Articulação de cardan, 1/4 polegada Tipo 1/4	633520 1/4