

HOLEX**Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 42 peças, Tipo: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	630329 6
GTIN	4062406230722
Classe de artigo	62A

Descrição**Modelo:**

Peças de açãoamento/união conforme **DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**.

Utilização:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M2 – M8 e para parafusos com sextavado interior com rosca M4 – M10.

Para parafusos Pozidriv e Phillips com rosca M2 – M6, parafusos de fenda com rosca M2 – M4 e para parafusos com Torx® interior com rosca M2,5 – M8.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 13 un. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 Pontas, C 6,3, para sextavado interior: 4 un. semelhante ao n.º 675240 tam. 3; 4; 5; 6

Pontas, C 6,3, para Phillips: 3 un. semelhante ao n.º 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25

Pontas, C 6,3, para Pozidriv: 3 un. semelhante ao n.º 675320 tam. 1/25; 2/25; 3/25

Pontas, C 6,3, para fenda: 3 un. semelhante ao n.º 675250 tam. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Pontas, C 6,3, para TORX® interior: 7 un. semelhante ao n.º 675340 tam. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Cabo em T: 1 un. semelhante ao n.º 633029 tam. 116

Cabo de encaixe: 1 un. n.º 632840 tam. 150

Extensões: 2 un. n.º 632420 tam. 50; 100

Articulação de cardan: 1 un. n.º 633520 tam. 1/4

Roquete: 1 un. n.º 632090 tam. 1/4 com extrator

Porta-pontas E 6,3: 1 un. semelhante ao n.º 675020 tam. 6,3K, para pontas de 1/4 de polegada C 6,3

Haste de ligação: 1 haste de ponta E 6,3 – quadrada de 1/4 de polegada

Peça de ligação para pontas: 1 un. n.º 676800, quadrado 1/4 de polegada - alojamento de pontas 1/4 de polegada

Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descrição técnica

Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Perfil de saída	Chave de caixa de 6 faces
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Quadrado de acionamento	1/4 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas	3-6 mm
Número de peças	41
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas	4-14 mm
embalagem	Caixa de plástico ABS
Comprimento	357 mm
Largura	174 mm
Altura	47 mm
Tipo de produto	Chave de caixa

Acessórios

Caixa de sistema Tipo 2	630323 2
Base de espuma rígida para conjuntos 630329	630324 630329

Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 10	631020 10
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 11	631020 11
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 12	631020 12
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 13	631020 13
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 14	631020 14
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 4	631020 4
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 4,5	631020 4,5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5	631020 5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5,5	631020 5,5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 6	631020 6
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 7	631020 7
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 8	631020 8
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 9	631020 9
Roquete reversível, 1/4 polegada com extrator Tipo 1/4	632090 1/4
Extensão, 1/4 polegada comprimento total 100	632420 100
Extensão, 1/4 polegada comprimento total 50	632420 50
Cabo de encaixe, 1/4 polegada comprimento total 150	632840 150
Cabo em T, 1/4 polegada comprimento total 116	633029 116
Articulação de cardan, 1/4 polegada Tipo 1/4	633520 1/4
Haste de ligação com esfera Tipo 2	650005 2
Eixo com íman / acoplamento rápido Haste sextavada 6,3K	675020 6,3K
Ponta para sextavado, 1/4 polegada C 6,3Perfil Hex-Plus Sextavado 3	675240 3
Ponta para sextavado, 1/4 polegada C 6,3Perfil Hex-Plus Sextavado 4	675240 4
Ponta para sextavado, 1/4 polegada C 6,3Perfil Hex-Plus Sextavado 5	675240 5
Ponta para sextavado, 1/4 polegada C 6,3Perfil Hex-Plus Sextavado 6	675240 6
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 1/25	675310 1/25

Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25	675310 2/25
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/25	675310 3/25
Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 1/25	675320 1/25
Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25	675320 2/25
Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/25	675320 3/25
Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX10	675340 TX10
Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX15	675340 TX15
Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX25	675340 TX25
Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX30	675340 TX30
Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX40	675340 TX40
Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX8	675340 TX8
Peça de ligação Tipo 4/4	676800 4/4