

**Sortido de chaves de caixa QuickRelease quadrado de 3/8 polegada 19 peças****Dados do pedido**

Número do pedido	633991
GTIN	4018754260683
Classe de artigo	63A

Descrição**Modelo:**

Peças de acionamento/união conforme **DIN 3122 / 3123**; **insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**.

Conjunto de libertação rápida em caixa de plástico ABS à prova de estilhaços com espuma.

Roquete, extensão, junta universal e encaixe **formam uma unidade permanentemente ligada**. Ao premir um botão, o composto seguro pode ser removido de forma rápida e fácil novamente.

Utilização:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M5 – M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa 12 faces: 14 un. n.º 637000

tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Cabo em T QR: 1 unid. n.º 635750

Extensões de QR: 2 un. n.º 635645 tam. 75; 240

Articulação de cardan QR: 1 unid. n.º 636250

Roquete QR: 1 unid. n.º 635155

Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descrição técnica

Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces

8-22 mm

Quadrado de acionamento

3/8 polegada

Perfil de saída	Chave de caixa de 12 faces
Número de peças	19
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Comprimento	322 mm
Largura	134 mm
Altura	57 mm
com QuickRelease	sim
Tipo de produto	Chave de caixa

Acessórios

Extensão, 3/8 polegadaQuickRelease comprimento total 240	635645 240
Extensão, 3/8 polegadaQuickRelease comprimento total 75	635645 75
Cabo em T, 3/8 polegadaQuickRelease comprimento total 165	635750 165
Articulação de cardan, 3/8 polegadaQuickRelease Tipo 3/8	636250 3/8
Inserto de 12 faces 3/8 polegada Tamanho da chave 10	637000 10
Inserto de 12 faces 3/8 polegada Tamanho da chave 11	637000 11
Inserto de 12 faces 3/8 polegada Tamanho da chave 12	637000 12
Inserto de 12 faces 3/8 polegada Tamanho da chave 13	637000 13
Inserto de 12 faces 3/8 polegada Tamanho da chave 14	637000 14
Inserto de 12 faces 3/8 polegada Tamanho da chave 15	637000 15
Inserto de 12 faces 3/8 polegada Tamanho da chave 16	637000 16
Inserto de 12 faces 3/8 polegada Tamanho da chave 17	637000 17
Inserto de 12 faces 3/8 polegada Tamanho da chave 18	637000 18
Inserto de 12 faces 3/8 polegada Tamanho da chave 19	637000 19
Inserto de 12 faces 3/8 polegada Tamanho da chave 21	637000 21
Inserto de 12 faces 3/8 polegada Tamanho da chave 22	637000 22

Inserto de 12 faces 3/8 polegada Tamanho da chave 8	637000 8
Inserto de 12 faces 3/8 polegada Tamanho da chave 9	637000 9