

**Sortido de brocas BiTorsion 61 peças****Dados do pedido**

Número do pedido	675950
GTIN	4013288179937
Classe de artigo	63H

Descrição**Índice:**

Lâminas de pontas C 6,3 (1/4 polegadas) classificadas; veio da embraiagem 1.

Índice:

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Phillips: N.º 675510 1 un. tam. 1/25; 2 un. tam. 2/25; 1 un. tam. 3/25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Phillips: N.º 675520 2 un. tam. 1/25; 8 un. tam. 2/25; 1 un. tam. 3/25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Pozidriv: N.º 675530 1 un. tam. 1/25; 2 un. tam. 2/25; 1 un. tam. 3/25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Pozidriv: 2 un. tam. 1; 8 un. tam. 2; 1 un. tam. 3

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para sextavado interior: 3 un. tam. 2,5; 3 un. tam. 3,0; 3 un. tam. 4,0; 2 un. tam. 5,0

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior: N.º 675550 3 un. tam. TX10; 2 un. tam. TX15; 4 un. tam. TX20; 4 un. tam. TX25; 2 un. tam. TX30; 1 un. tam. TX40

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para fenda: Cada 1 un. tam. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Porta-pontas "Rapidaptor": 1 un. n.º 675020 tam. 6,3K

Descrição técnica

Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
-----------------	----------------------------------

Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Designação do fabricante	Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Comprimento da ponta	25 mm
Número de peças	61
Codificação por cores	sim
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

Acessórios

Eixo com íman / acoplamento rápido Haste sextavada 6,3K	675020 6,3K
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion com revestimento de diamante Tamanho da fenda em cruz/ comprimento total 1/25	675510 1/25
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion com revestimento de diamante Tamanho da fenda em cruz/ comprimento total 2/25	675510 2/25
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion com revestimento de diamante Tamanho da fenda em cruz/ comprimento total 3/25	675510 3/25
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 1/25	675520 1/25
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25	675520 2/25
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/25	675520 3/25
Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion, com revestimento de diamante Tamanho da fenda em cruz/ comprimento total 1/25	675530 1/25
	675530 2/25

Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion, com revestimento de diamante Tamanho da fenda em cruz/ comprimento total 2/25

Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion, com revestimento de diamante Tamanho da fenda em cruz/ comprimento total 3/25

675530 3/25

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX10

675550 TX10

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX15

675550 TX15

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX20

675550 TX20

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX25

675550 TX25

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX30

675550 TX30

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX40

675550 TX40