

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Carro de montagem para gavetas, 26x24G, Altura mm/número de gavetas: 685/0



Dados do pedido

Número do pedido	931147 685/0
GTIN	4062406352677
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Para equipar com gavetas 26x24G.

Carro de montagem com 30x28G com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, Ø 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano, rodas orientáveis bloqueáveis. Com aresta rolante de 4 lados, tapete de borracha estriado e punhos de empurrar de Haptoprene® bicomponente. Uma proteção contra extração individual evita a abertura simultânea de várias gavetas. A caixa pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Nota:

O equipamento de gavetas apenas é admissível com o n.º 931166 ou n.º 931168 (com desbloqueio individual de gavetas com uma mão).

Descrição técnica

Ø da roda	125 mm
-----------	--------

Ficha de dados

Profundidade	700 mm
Revestimento que não deixa vestígios	sim
ComfortClose	não
Altura útil do módulo de gavetas	400 mm
Altura útil	400 mm
com rebordo	sim
Peso	55 kg
capacidade de carga máxima	600 kg
Altura do módulo de gavetas	500 mm
Número de gavetas	0
Altura	685 mm
Número de portas	0
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Largura	750 mm
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Modelo	deslocável
Modelo	para equipamento personalizado
Número de prateleiras extraíveis	0
Caixa aberta em cima	não
Altura útil para gavetas	400 mm
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo do nome do produto	26x24G
Tipo de produto	Carro de montagem

Produtos adequados

Ficha de dados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/931147-685/0>
