

Garant

**Enrolador de mangueira de segurança, caixa de plástico Ar comprimido,
Comprimento útil da mangueira: 10m**

**Dados do pedido**

Número do pedido	080078 10
GTIN	4062406284671
Classe de artigo	01A

Descrição**Modelo:**

- Enrolador de mangueira de segurança com caixa de plástico fechada e altamente resistente a quebras para uso em áreas sujeitas a sujidade e pó.
- Guia de mangueiras e sistema de recolha controlada.
- Bola de batente integrada.
- Mangueira de PU com elevada resistência à abrasão adequada para caudais elevados e ligações de ar comprimido de aço.
- Suporte de parede rotativo para posicionar na parede e no teto.

Enrolador de mangueira para ar comprimido. Mangueira robusta na **cor de sinalização** luminosa laranja. Garante um manuseamento seguro.

Material fornecido:

Inclui acoplamento de segurança GARANT de aço e niple.

Instrução:

Para acoplamentos de segurança adequados, ver n.º 080270 – 080272.

Descrição técnica

Cor da caixa	azul
--------------	------

Material da caixa	Plástico
Comprimento útil da mangueira	10 m
Ø exterior da mangueira	12 mm
Material da mangueira	Poliuretano
Ligação da saída	1/4 polegada
Enrolador automático SCS	sim
Ø interior da mangueira	8 mm
Cor da mangueira	laranja
pressão de serviço máxima	16 bar
Profundidade da caixa	190 mm
Largura da caixa	310 mm
Altura da caixa	406 mm
adequado para	Ar comprimido
Tipo de produto	Enrolador de mangueira

Acessórios

Peças sobresselentes para enrolador de mangueira Tipo 1	080081 1
Peças sobresselentes para enrolador de mangueira Tipo 11	080081 11
Peças sobresselentes para enrolador de mangueira Tipo 13	080081 13
Peças sobresselentes para enrolador de mangueira Tipo 15	080081 15
Peças sobresselentes para enrolador de mangueira Tipo 4	080081 4
Peças sobresselentes para enrolador de mangueira Tipo 7	080081 7
Acoplamento de segurançaRosca exterior Rosca exterior de ligação 1/2	080270 1/2
Acoplamento de segurançaRosca exterior Rosca exterior de ligação 1/4	080270 1/4
Acoplamento de segurançaRosca exterior Rosca exterior de ligação 3/8	080270 3/8
	080271 1/2

Acoplamento de segurança Rosca interior Rosca interior de
ligação 1/2

Acoplamento de segurança Rosca interior Rosca interior de
ligação 1/4

080271 1/4

Acoplamento de segurança Rosca interior Rosca interior de
ligação 3/8

080271 3/8

Acoplamento de segurança Ligação de mangueira Ø
interno da ligação da mangueira (abertura nominal) 11

080272 11

Acoplamento de segurança Ligação de mangueira Ø
interno da ligação da mangueira (abertura nominal) 13

080272 13

Acoplamento de segurança Ligação de mangueira Ø
interno da ligação da mangueira (abertura nominal) 8

080272 8