

**HOLEX****Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4; 1/2 polegada 43 peças, Número peças: 43****Dados do pedido**

Número do pedido	630038 43
GTIN	4062406230166
Classe de artigo	62A

**Descrição****Modelo:**

**Peças de acionamento/união** conforme **DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124.** Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120.**

**Utilização:**

Para parafusos com sextavado exterior/porcas com rosca M2 – M20.

Para parafusos com sextavado interno com rosca M4 – M18.

**Material:**

Aço cromo-vanádio, cromado.

**Material fornecido:**

Insertos para chave de caixa sextavados 1/4 de polegada: 11 un. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Insertos para chave de caixa de 12 faces de 1/2 polegada: 13 un. n.º 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Insertos para chaves de parafusos de 1/4 de polegada sextavado: 3 un. n.º 631720 tam. 3; 4; 5

Insertos para chaves de parafusos de 1/2 de polegada sextavado: 5 un. n.º 643220 tam. 6; 8; 10; 12; 14

Cabo em T de 1/4 de polegada: 1 un. semelhante ao n.º 633029

Cabo em T de 1/2 de polegada: 1 un. n.º 641320 tam. 295

Cabo de encaixe de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 632840 tam. 1/4

Extensões de 1/4 de polegada: 2 un. n.º 632420 tam. 50; 150

Extensões de 1/2 de polegada: 2 un. n.º 641020 tam. 130; 255

Articulação de cardan de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 633520 tam. 1/4

Articulação de cardan de 1/2 de polegada: 1 un. n.º 641620 tam. 1/2

Roquete de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 632090 tam. 1/4

Roquete de 1/2 de polegada: 1 un. n.º 640190 tam. 1/2

Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

## Descrição técnica

Perfil de saída	Chave de caixa de 12 faces
Perfil de saída	Chave de caixa de 6 faces
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces	13-32 mm
Quadrado de acionamento	1/4 polegada
Quadrado de acionamento	1/2 polegada
Número de peças	43
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas	4-13 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas	3-14 mm
embalagem	Caixa de plástico ABS
Comprimento	507 mm
Largura	227 mm
Altura	62 mm
Tipo de produto	Chave de caixa

## Acessórios

Caixa de sistema Tipo 5	630323 5
Base de espuma rígida para conjuntos 630038	630324 630038
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 10	631020 10
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 11	631020 11
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 13	631020 13

Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 4	631020 4
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 4,5	631020 4,5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5	631020 5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5,5	631020 5,5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 6	631020 6
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 7	631020 7
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 8	631020 8
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 9	631020 9
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacurto Sextavado 3	631720 3
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacurto Sextavado 4	631720 4
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegadacurto Sextavado 5	631720 5
Roquete reversível, 1/4 polegada com extrator Tipo 1/4	632090 1/4
Extensão, 1/4 polegada comprimento total 150	632420 150
Extensão, 1/4 polegada comprimento total 50	632420 50
Cabo de encaixe, 1/4 polegada comprimento total 150	632840 150
Cabo em T, 1/4 polegada comprimento total 116	633029 116
Articulação de cardan, 1/4 polegada Tipo 1/4	633520 1/4
Roquete reversível, 1/2 polegada com extrator Tipo 1/2	640190 1/2
Extensão, 1/2 polegada comprimento total 130	641020 130
Cabo em T, 1/2 polegada comprimento total 295	641320 295
Articulação de cardan, 1/2 polegada Tipo 1/2	641620 1/2
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 13	642120 13
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 14	642120 14
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 15	642120 15
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 16	642120 16
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 17	642120 17
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 18	642120 18

Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 19	642120 19
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 21	642120 21
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 22	642120 22
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 24	642120 24
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 27	642120 27
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 30	642120 30
Inserto de 12 faces, 1/2 polegada Tamanho da chave 32	642120 32
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 10	643220 10
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 12	643220 12
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 14	643220 14
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 6	643220 6
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 8	643220 8